

**Gewindebohrer-Bit, vaporisiert, M: M12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130992 M12
GTIN	4069515009003
Artikelklasse	12H

Beschreibung**Ausführung:**

Mit 1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Technische Beschreibung

Schneidenlänge L_c	22 mm
Gewindesteigung	1,75 mm
Gesamtlänge L	52 mm
Freistellungs- $\varnothing D_1$	10 mm
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Anschnittform	B
Norm	Werksnorm
Kernloch- $\varnothing$	10,2 mm
Gewinde-Norm	DIN 13
Beschichtung	vaporisiert
Gewindeart	M
Schneidstoff	HSS

Toleranzklasse	ISO 2 6H
Flankenwinkel	60 Grad
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Durchgangsloch
Produktart	Gewindebohrer-Bit

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		