

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	260351 HB7035-2
GTIN	4069515020183
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Sorte	HB7035-2
Spanbrecher	SS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen