



KOMET® Schruppstahl Form g, Typ: B01



Bestelldaten

Bestellnummer	240074 B01
GTIN	4047109016415
Artikelklasse	24H

Beschreibung

Ausführung:

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft**.

Schneidstoff:

HSS/Co10 – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

Hinweis:

Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.

Schneidstoff: HSS Co 10

Bohrtiefe: 20 mm

für Bohrungen ab Ø: 3 mm

Gesamtlänge: 60 mm

Schaft-Ø: 8 mm

Technische Beschreibung

Bohrtiefe	20 mm
für Bohrungen ab Ø	3 mm
Gesamtlänge	60 mm
Typ	B01
Schaft-Ø	8 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

