

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	252068 HB7010-2
GTIN	4069515018807
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 440 m/min
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7010-2
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen