

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für Schlichtbearbeitung, Wiper****Bestelldaten**

Bestellnummer	251955 HB7020-2
GTIN	4069515018487
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Spanbrecher	WSS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7020-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 480 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen