

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 110304, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	261224 HB7010-2
GTIN	4069515022095
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Datenblatt

Toleranz	M
Sorte	HB7010-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen