

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	260359 HB7035-2
GTIN	4069515020367
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Spanbrecher	SS
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Toleranz	M

Datenblatt

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen