

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250060 HB7010-2
GTIN	4069515015660
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 m/min
Spanbrecher	SS
Sorte	HB7010-2
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Schnittbedingung	kontinuierlich
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen