



Modularer NC-Hochdruckspanner LCV 125 G, Backenbreite A: 125GSTmm



Bestelldaten

Bestellnummer	361290 125GST
GTIN	4069515011259
Artikelklasse	31H

Beschreibung

Ausführung:

Ober- und Unterseite geschliffen. **Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.**

Merkmal: Stabiler, kompakter Grundkörper (GGG 60) bei gleichzeitig großer Spannweite. Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel (erhöhte Funktionssicherheit, optimierter Späneschutz, minimaler Reinigungsaufwand).

Funktion:

Spannen mit einstellbarem Drehmomentschlüssel (maximal 30 Nm) mit spezieller Hochdruckspindel und mechanischem Kraftverstärker bis 2,5 mm.

Verwendung:

Zum konventionellen Spannen mit Stufenbacken und Grippspannen aufgrund 2,5 mm Krafthub der Spindel geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive Stufenbacken (Nr. 361400 125; 361348 125), 4 × Gripeinsätze (Nr. 361160 7); 4× Gripeinsätze (Nr. 361240 1) und Spannpratzen (Nr. 360750 125/160).

Sonderzubehör:

Backen (siehe Nr. 361331–361970), Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 60, Spannbolzen Nr. 360025.

Technische Beschreibung

Farbcode für passendes Zubehör	LCV125G
--------------------------------	---------

Datenblatt

Drehmoment	30 Nm
Spannkraft bis maximal	40 kN
Gewicht	33 kg
Ausführung	Nullpunktspannsystem
maximale Spannweite	331 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/361290-125GST>