

**Garant**

## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung



### Bestelldaten

Bestellnummer	250156 HB7020-2
GTIN	4069515015820
Artikelklasse	21G

### Technische Beschreibung

Toleranz	M
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	SM
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7020-2
Schnittgeschwindigkeit v <sub>c</sub> Hauptanwendung	130 - 370 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm

## Datenblatt

Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen