



5-Achs-Spanner TeleCentric, Typ: 70



Bestelldaten

Bestellnummer	361255 70
GTIN	4250364404709
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

- **Optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren.**
- **Konventionelles Spannen und Grippspannen möglich.**
- **Teleskopspindel, Störkontur bleibt unverändert.**
- **Zentrisch, einfache Programmierung ohne Nullpunktverschiebung.**
- **Zugänglichkeit des Werkstückes ist unabhängig von der Spannweite.**
- **Symmetrische Bauform = Werkstück bleibt mittig und parallel Aufmaß des Materials wird symmetrisch verteilt.**
- **Werkzeugloser Backenwechsel durch Schnellverschluss innerhalb 10 Sekunden / Backenpaar.**
- **Konstante Spannkraft mittels wartungsarmer Teleskopspindel.**
- **Serienmäßig mit Aufnahmebohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200.**
- **Integrierter Skalenring zur Feinjustierung der Zentrums Lage.**
- **Spannkraft 30 kN bei 45 Nm linear.**

Lieferumfang:

Handkurbel, Quick Start Guide.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, 6-kant Schraubendrehereinsatz Nr. 643330 Gr. 14, Aufsatzbacken Nr. 361258 – 361264, Spannpratzen Nr. 360750 Gr. 125/160, Ausricht- und Fixiersatz Nr. 360530, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 bzw. 25M10/138. Aufsatzbacken Nr.

361258– 361260, Spannpratzen Nr. 360750 Gr. 125/160, Ausricht - und Fixiersatz Nr. 360530, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 bzw. 25M/138.

Technische Beschreibung

Spannbereich S1	9 - 85 mm
Breite B	94 mm
Spannkraft bis maximal	30 kN
Schlüsselweiten-Maße	14 mm
maximales Drehmoment	45 Nm
Spannbereich S2	66 - 135 mm
Höhe h	27,1 mm
Länge L	286 mm
Nutbreite n H7	20 mm
Farbcode für passendes Zubehör	TeleCentric
Serie	TeleCentric
Grundkörperhöhe c	168,9 mm
Gewicht	17,5 kg
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Produktart	Maschinenschraubstock

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/361255-70>