



Richt-Keil, höchste Auflagehöhe: 60mm



Bestelldaten

Bestellnummer	374905 60
GTIN	4069515012096
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile Konstruktion; Sphäroguss und Stahl vergütet. **Die geschliffenen Keilflächen erlauben feinfühlig und gleichmäßige Höhen- Verstellung** mit einer Genauigkeit von mehr als 1/10 mm. Die Höhenverstellung kann an der Rändelschraube oder mit einem Sechskant-Stiftschlüssel vorgenommen werden. Die Doppelwirkung ergibt einen großen Hub und eine präzise vertikale Bewegung ohne seitliches Verschieben.

Verwendung:

Besonders zum Arbeiten nach Anriss bei schweren Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive auswechselbarem Kugel-Aufsatz Nr. 375000.

Hinweis:

Flache Werkstückauflage mit Zentrierloch Ø 12 mm für Aufsätze Nr. 375000 – 375030.

Technische Beschreibung

kleinste Auflagehöhe	47 mm
Höhenverstellung pro Spindelumdrehung	9 mm

Datenblatt

Tragkraft	28 kN
Typ	6460
Grundfläche Länge	63 mm
Grundfläche Breite	54 mm
höchste Auflagehöhe	60 mm
Produktart	Keil