

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T304, für mittlere Bearbeitung, Wiper



Bestelldaten

Bestellnummer	260151 HB7020-2
GTIN	4069515019880
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	WSM
Sorte	HB7020-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 410 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,35 mm/U

Datenblatt

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen