


**KOMET® Schruppstahl Form g, Typ: B04L**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	240074 B04L
GTIN	4047109017757
Artikelklasse	24H

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft.**

**Schneidstoff:**

**HSS/Co10** – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

**Hinweis:**

**Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.**

Schneidstoff: HSS Co 10

Bohrtiefe: 80 mm

für Bohrungen ab Ø: 9 mm

Gesamtlänge: 125 mm

Schaft-Ø: 8 mm

**Technische Beschreibung**

für Bohrungen ab Ø	9 mm
Typ	B04L
Gesamtlänge	125 mm
Bohrtiefe	80 mm
Schaft-Ø	8 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

