


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	251222 HB7010-2
GTIN	4069515017541
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SM
Sorte	HB7010-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 440 m/min

Datenblatt

Hauptanwendung

P

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen