

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T304, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250050 HB7035-2
GTIN	4069515015523
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7035-2
Spanbrecher	SS
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte

CNMG 09T304

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen