



## KOMET KUB Pentron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 35mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	236604 35
GTIN	4047109198913
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Bohrungstoleranz:** D – 0,1 / + 0,35

#### Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 – 236610.

#### Empfehlung:

**Beim Anbohren** den Vorschub auf 70% reduzieren.

#### Hinweis:

- Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
- Ausführung 2xD und 3xD mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.
- Achsversetztes Bohren bis  $V_{\max} = 0,25$  mm.
- Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 110408 38-...
ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Wendep Plattenschrauben-Set	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Nutzlänge L <sub>1</sub>	175 mm
Serie	KUB Pentron®
Nenn-Ø D	35

für Zoll-Ø	1 3/8 Zoll
Auskraglänge L <sub>A</sub>	216 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP1	239652 15IP1
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP	239652 15IP
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP