

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	250760 HB7010-2
GTIN	4069515017046
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7010-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 440 m/min
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen