

Garant

Dreh-Wendescheidplatte DC.T 070204, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260452 HB7035-2
GTIN	4069515020541
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz	M
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 m/min
Sorte	HB7035-2

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen