

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250052 HB7020-2
GTIN	4069515015547
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7020-2
Spanbrecher	SS
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	160 - 400 m/min

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen