

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	261152 HB7010-2
GTIN	4069515021975
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	SS
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte

VBMT 160404

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen