


**KOMET UniTurn®-Dreh-Klemmhalter für stehenden Einsatz (ohne Bohrstange), Schaft-Ø d / Bohrungs-Ø d1: 12/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	240100 12/4
GTIN	4047109019331
Artikelklasse	24S

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Ausdrehen und Inneneinstecken auf der Drehmaschine.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d	12 mm
Länge a	8 mm
Spannhöhe b	11 mm
Gesamtlänge L _{ges}	70 mm
Länge l ₂	45 mm
Bohrungs-Ø d ₁	4 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidenhalter