

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110302, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	261142 HB7020-2
GTIN	4069515021814
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 m/min
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Sorte	HB7020-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Datenblatt

Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen