

**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung**



**Bestelldaten**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 260152 HB7020-2 |
| GTIN          | 4069515019927   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Hauptanwendung                              | P                   |
| Spanbrecher                                 | SM                  |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,3 - 2 mm          |
| Eckenradius                                 | 0,8 mm              |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |
| Schneidstoff                                | HM                  |
| Toleranz                                    | M                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2                   |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 110 - 350 m/min     |
| Vorschub $f$                                | 0,08 - 0,3 mm/U     |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | CCMT 09T308         |

## Datenblatt

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten            |
| Sorte                      | HB7020-2                      |
| Produktart                 | Wendeschneidplatte zum Drehen |