

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 16T304, für mittlere Bearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	260986 HB7010-2
GTIN	4069515021678
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Sorte	HB7010-2
Toleranz	M
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Spanbrecher	SM
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen