

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 110304, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	261224 HB7035-2
GTIN	4069515022132
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7035-2
Spanbrecher	SM
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 m/min

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen