



## KOMET® UniTurn® Stechbohrstange, rechts, L<sub>2</sub> = 15 mm, Ø D<sub>min</sub> / Stechbreite w: 8/2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	240154 8/2
GTIN	4047109072374
Artikelklasse	24S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schneidstoff = BK 82.

Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

### Technische Beschreibung

passender Klemmhalter Nr. 240100	12/8; 16/8
f	3,75 mm
für Bohrungen ab Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Stechbreite w	2 mm
maximale Stechtiefe t <sub>max</sub>	2,5 mm
a	7,7 mm
Schaft-Ø d	8 mm
Innenkühlung	ja
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/U
Nutzlänge	15 mm
Produktnamensattribut	L <sub>2</sub> = 15 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	145 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	145 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	130 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	65 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	55 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	S
GG(G)	geeignet	45 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

## Zubehör

KOMET UniTurn®-Dreh-Klemmhalter für stehenden Einsatz  
(ohne Bohrstange) Schaft-Ø d / Bohrungs-Ø d1 16/8 mm

240100 16/8

KOMET UniTurn®-Dreh-Klemmhalter für stehenden Einsatz  
(ohne Bohrstange) Schaft-Ø d / Bohrungs-Ø d1 12/8 mm

240100 12/8