

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schruppbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250862 HB7140-2
GTIN	4069515022880
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Beschichtung	AlTiSiN
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Spanbrecher	VG
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 m/min
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen