

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260361 HB7035-2
GTIN	4069515020428
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-2
Spanbrecher	SS
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen