



## KOMET® UniTurn® Stechbohrstange, rechts, L2 = 25 mm, Ø Dmin / Stechbreite w: 4/1 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	240162 4/1
GTIN	4047109071568
Artikelklasse	24S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schneidstoff = BK 82.

Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

#### Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Innenkühlung: ja

f: 1,25 mm

a: 3,7 mm

Schaft-Ø d: 4 mm

maximale Stechtiefe  $t_{\max}$ : 0,8 mm

passender Klemmhalter Nr. 240100: 12/4; 16/4

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø d	4 mm
passender Klemmhalter Nr. 240100	12/4; 16/4
f	1,25 mm
Stechbreite w	1 mm
für Bohrungen ab Ø D <sub>min</sub>	4 mm
a	3,7 mm
maximale Stechtiefe $t_{\max}$	0,8 mm
Innenkühlung	ja

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/U
Nutzlänge	25 mm
Produktnamensattribut	L <sub>2</sub> = 25 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

---

## Zubehör

KOMET UniTurn®-Dreh-Klemmhalter für stehenden Einsatz (ohne Bohrstange) Schaft-Ø d / Bohrungs-Ø d1 12/4 mm	240100 12/4
KOMET UniTurn®-Dreh-Klemmhalter für stehenden Einsatz (ohne Bohrstange) Schaft-Ø d / Bohrungs-Ø d1 16/4 mm	240100 16/4