

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	251962 HB7035-2
GTIN	4069515018548
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Sorte	HB7035-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Spanbrecher	SS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen