

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260458 HB7010-2
GTIN	4069515020565
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Eckenradius	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7010-2
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlucht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen