

**Garant**
**HM-Bohrstange E.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 6/03mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260016 6/03
GTIN	4045197651792
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	7 mm
Plattengröße	3 mm
Mittenversatz $L_3$	3,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 19
Kopflänge $L_1$	10 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0301..
ISO-Code Halter	E06J SCLCR/L03
Gesamtlänge $L$	110 mm
Spannhöhe $L_2$	5,8 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	6 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 19	269028 19
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500