


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	252064 HB7010-2
GTIN	4069515018722
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 440 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	SM
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittbedingung	kontinuierlich
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Sorte	HB7010-2

Datenblatt

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen