

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260762 HB7020-2
GTIN	4069515021036
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Sorte	HB7020-2
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen