

Garant

Dreh-Wendescheidplatte CNMG 120408, für Schruppbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250322 HB7035-2
GTIN	4069515016209
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Sorte	HB7035-2
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 290 m/min
Spanbrecher	SG
Hauptanwendung	P

Datenblatt

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen