

**Fräs-Wendeschneidplatte RDMX 12T3 MOEN, für Kopier- und Planfräser, HBM025****Bestelldaten**

Bestellnummer	212287 UNI
GTIN	4069515014908
Artikelklasse	22A

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHX 12T3 MOEN
Sorte	HBM025
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		