

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	252064 HB7020-2
GTIN	4069515018746
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Sorte	HB7020-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 m/min
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung

Schrupp-Schichten

Produktart

Wendeschnaidplatte zum Drehen