


CNMM 160612, Sorte: CA510

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250497 CA510 |
| GTIN | 4960664697298 |
| Artikelklasse | 25E |

Beschreibung

CNMM 160612 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PX

Schnitttiefe a_p : 1 - 11 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,9 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| Hauptanwendung | P |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 80 - 450 m/min |
| Spanbrecher | PX |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Vorschub f | 0,25 - 0,9 mm/U |
| Schnitttiefe a_p | 1 - 11 mm |
| Sorte | CA510 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Serie | Bohrstange |
| Serie | eco-QT-/ eco-Klemmdrehhalter |
| Serie | Klemmdrehhalter |
| Serie | QuickTurn-Klemmdrehhalter |
| Serie | Schneidkopf |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 160612 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Wendeschneidplattenprofil | neutral |