

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260449 HB7010-2
GTIN	4069515020442
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Toleranz	M
Sorte	HB7010-2
Spanbrecher	SM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min

Datenblatt

Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen