



## Stahl-Bohrstange A.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/06mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	260028 10/06
GTIN	
Artikelklasse	25U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

### Technische Beschreibung

Mittenversatz $L_3$	6 mm
Wendeplattenschraube	269022 2
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
ISO-Code Halter	A10L SCLCR/L06
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	12 mm
Plattengröße	6 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Spannhöhe $L_2$	9 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Spannschraube Typ 2	269022 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8