

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	261458 HB7035-2
GTIN	4069515022668
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7035-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Spanbrecher	SM
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen