

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte: CA510****Bestelldaten**

Bestellnummer	250492 CA510
GTIN	4960664697274
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMM 120412 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PX

Schnitttiefe a_p : 1 - 11 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,9 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PX
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Eckenradius	1,2 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U

Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen