

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250058 HB7020-2
GTIN	4069515015608
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	160 - 400 m/min
Sorte	HB7020-2
Spanbrecher	SS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung

Schlichten

Produktart

Wendeschnaidplatte zum Drehen