

Garant

HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 1216/06mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260023 1216/06
GTIN	4045197652164
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	AH1216M SCLCR/L06
Mittenversatz L ₃	9 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Plattengröße	6 mm
Halsbreite L ₄	12 mm
Kopflänge L ₁	50 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	18 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500