

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160404, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	261232 HB7035-2
GTIN	4069515022194
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 m/min
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

Sorte	HB7035-2
Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen