

Garant
Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/15mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250608 20/15
GTIN	4045197650443
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	259025 10
Plattengröße	15 mm
Pratze, Schraube, Feder	259035 2
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kopflänge L ₁	35 mm
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2020K15
Unterlegplatte	259031 28
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 28	259031 28
Schraube für Unterlegplatte Typ 10	259025 10
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Pratzeneinheit Typ 2	259035 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500