

**Garant**

## Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für Schlichtbearbeitung



### Bestelldaten

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251954 HB7020-2 |
| GTIN          | 4069515018449   |
| Artikelklasse | 21G             |

### Technische Beschreibung

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Spanbrecher                                 | SS                  |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten          |
| Eckenradius                                 | 0,8 mm              |
| Hauptanwendung                              | P                   |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,3 - 2 mm          |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,4 mm/U      |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 6                   |
| Sorte                                       | HB7020-2            |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 160 - 400 m/min     |
| Schneidstoff                                | HM                  |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | WNMG 060408         |

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen