

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter kurz, rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	250604 20/11
GTIN	4045197650276
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

### Igeltext:

Optimale Umspülung der Schneide mit Kühlflüssigkeit.

Die Positionierung innerhalb der Skalierung gewährleistet eine präzise Kühlmittelübertragung.

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PDJNR/L 2020X11

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1104..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 25 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 33 mm

Gesamtlänge L: 92 mm

Unterlegplatte: 259031 12

## Technische Beschreibung

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Plattengröße	11 mm

Feder	259046 2
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Kniehebel	259015 4
Kniehebelschraube	259018 4
Kopflänge L <sub>1</sub>	33 mm
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2020X11
Schaftgröße	20 mm
Unterlegplatte	259031 12
Gesamtlänge L	92 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Feder Typ 2	259046 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplatte Typ 12	259031 12
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehebel Typ 4	259015 4
Kniehebel-Schraube Typ 4	259018 4