

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260356 HB7035-2
GTIN	4069515020305
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7035-2
Toleranz	M

Datenblatt

Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen